Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 - 1830651

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 8, Měřítko rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Product Features

- Varianty s pojistnými západkami pro zablokování zástrček s uzavíracími přírubami
- Lišty s trny s nízkou konstrukční výškou a kompaktními rozteči

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918051303

Technical data

Rozměry

Délka	7,25 mm
Měřítko rastru	3,81 mm
Rozměr a	26,67 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MCV 1,5/..-GF
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená

Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 - 1830651

Technical data

Všeobecné

Počet pólů	8

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / UL Recognized / cUL Recognized / CCA / cULus Recognized /

Approval details

CSA

Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 - 1830651

approvals

Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

GOST

IECEE CB Scheme

Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

UL Recognized

Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA

Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 - 1830651

approvals

cULus Recognized

accessories

Popisky svorek, potištěné

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Kódovací prvek


CP-MSTB - 1734634




Drawings

Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 - 1830651

Vrtací schéma



Výkres v měřítku



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com