
Výtah z online katalogu

FFKDSA1/V1-5,08- 2

Obj.č.:: 1789210

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1789210

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 15 A, Jmenovité napětí: 320 V, Rozteč: 5,08 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 90 °

Údaje

EAN	4 017918 230500
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00221 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	12,7 mm
Měřítko rastru	5,08 mm
Rozměr a	5,08 mm
Počet pólů	2
rozměry kolíku	0,5 x 1 mm

průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Technická data

Rodina výrobků	FFKDS(A)/V1
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	320 V
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	15 A
jmenovitý průřez	1,5 mm²
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	10 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Data připojení

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
AWG podle UL/CUL min	22
AWG podle UL/CUL max	16

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.