

Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 630 V, Rozteč: 7,5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Obrázek zobrazuje 2-pólovou variantu

Product Features

- ✓ S integrovanými přídatnými měřicími body k zachycení zkušebního hrotu Ø 2 mm, příp. zkušební zástrčky Ø 2,3 mm
- ✓ Jednořadé svorky pro plošné spoje pro aplikace 630 V v rozteči 7,62 mm
- ✓ Lze průchodně řadit s odpovídajícími standardními modely řady MKDS 3

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918026387

Technical data

Rozměry

Délka	11,2 mm
Měřítka rastru	7,5 mm
Rozměr a	15 mm
rozměry kolíku	0,9 x 0,9 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	GMKDS 3
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	500 V
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	24 A
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	30 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Izolační materiál	PA

Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

Technical data

Všeobecné

Povrch pájeného pinu	Sn
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	8 mm
Počet pólů	3
Závít šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	1,5 mm ²
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	12

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190

Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / GOST / CCA / SEV / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	250 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

cUL Recognized 		
---	--	--

Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

approvals

Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	250 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

GOST 

GL



CCA

Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	4

SEV

Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	4

cULus Recognized 

accessories

Šroubovací nástroj

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Popisky svorek, potištěné

Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

accessories

SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN - 0804468



Popisky svorek, nepotištěný

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



Kryt

EA-MKDS - 1711408



Označovací pero

B-STIFT - 1051993



accessories

SK 7,5/3,8:SO - 0805137




Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

accessories


Drawings

Vrtací schéma



Svorka plošných spojů - GMKDS 3/ 3 - 1731035

Výkres v měřítku



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>