Výtah z online katalogu

VS-09-ST-DSUB-EG

Obj.č.:: 1688793



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688793

Kontaktní vložka D-SUB, velikost Shell 1, se 9 signálovými kontakty, druh kontaktu kolík, s pájecím kalíškem, přímá, připevnění pomocí otvoru 3 mm, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-09-...

Údaje

EAN	4 017918 822927
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00546 kg
Informace v katalogu	Strana 210 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.03.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	9
rozložení konektoru	D-SUB 9
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	Pájecí kalíšek
Průřez přípoje	0,5 mm²

Průřez přípoje AWG	20
Zásuvná síla pro návěstní kontakt	≤ 3,40 N
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 125 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	ocel
Materiál povrchu pouzdra	pocínované
Materiál držák kontaktu	Polyester GF
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	tvrdě zlacený na niklovém podkladu

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	125 V
Zatěžovací rázové napětí	1 kV
Jmenovitý proud	5 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

kontaktní vložka D-SUB



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.