Výtah z online katalogu

QC 0,5/ 4-ST-3,81 BK

Obj.č.:: 1925359

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1925359

Zástrčka, Jmenovitý proud: 6 A, Jmenovité napětí (III/2): 200 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Zářezová svorka QUICKON, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	4 017918 592868
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00378 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítko rastru	3,81 mm
Rozměr a	11,43 mm
Počet pólů	4

Technická data

Rodina výrobků	QC 0,5/..-ST
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV

jmenovité napětí (III/2)	200 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	6 A
Jmenovité napětí U_N	200 V
jmenovitý průřez	0,5 mm²
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	6 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	6 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, ohebný	0,34 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	22
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	20
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	20

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.