

Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 13,5 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5,08 mm, Počet pólů: 6, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 55 °, Barva: zelená

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Product Features

- ✓ Uspořádání více řad svorek za sebou - vícepatrový efekt při neměnné konstrukční výšce
- ✓ Svorky pro plošné spoje s kompaktními rozměry pouzdra a nízkou konstrukční výškou
- ✓ Osa vodiče a šroubováku nakloněná o 55° do obvyklého směru
- ✓ Průřezy vodičů do 1,5 mm²

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918149222

Technical data

Rozměry

Délka	12 mm
Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	25,4 mm
rozměry kolíku	0,5 x 1 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	SMKDSN 1,5
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	400 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Připojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	13,5 A
jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	13,5 A

Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

Technical data

Všeobecné

Izolační materiál	PA
Povrch pájeného pinu	Sn
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A 1
Délka odstranění izolace	6 mm
Počet pólů	6
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	1 mm ²
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	14

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109

Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / GOST / CCA / IECCEB Scheme / GOST / SEV / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	150 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-14	28-14

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

SEV

Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

approvals

Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

GOST 
--

CCA

IECEE CB Scheme 



Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	13,5 A
mm²/AWG/kcmil	1.5

cULus Recognized 
--

accessories

Popisky svorek, potištěné

Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

accessories

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Popisky svorek, nepotištěný

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Označovací pero

B-STIFT - 1051993



accessories


SK 5,08/3,8:SO - 0805085



Drawings


Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

Vrtací schéma



Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1869253

Výkres v měřítku



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>