


FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7


Obj.č.: 2295062


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295062>

Předávací modul VARIOFACE pro Siemens SIMATIC® S7-300, pro max. 16 kanálů se specifickým označením SIMATIC® (1 -20), nožová rozpojitelná svornice a měřicí bod, šířka modulu: 113 mm



Údaje

EAN	 4 017918 339982
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,2655 kg
Informace v katalogu	Strana 482 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
12.07.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Součtový proud maximálního proudového napájení	3 A (na Byte)
Počet pólů	14

Šířka	113 mm
Výška	77 mm
Hloubka	61 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,8 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	2
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	14

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed

Vyžadované aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení




Schéma připojení FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.