


# VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7

Obj.č.: 2322689


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322689>

Čelní adaptér VIP-VARIOFACE, s připojenými systémovými kabely pro SIMATIC S7 300, připojitelných 2 x 8 kanálů, délka kabelu: 1,5 m

## Údaje

EAN	 4 046356 452489
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,33456 kg
Informace v katalogu	Strana 449 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
16.01.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Poznámka	<p>Analogové V/V karty: <b>Pro zabránění zkratům musejí být oba můstky oddělené!</b> Nesmí být připojen další napájení na čelním adaptéru!</p> <p>Digitální V/V karty: Při výrobě je čelní adaptér potenciálově propojen. Odstraněním můstků lze dosáhnout oddělení potenciálů (ve skupinách do 8).</p>
----------	---

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Připojitelné kanály	16
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zásuvkových konektorů	2
Počet pólů zásuvkových konektorů	14
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Normy/předpisy	IEC 60664
	IEC 62103
	ČSN EN 50178
Zatěžovací rázové napětí / izolace	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Výkres/schéma

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.