

Svorka plošných spojů - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 17,5 A, Jmenovité napětí: 630 V, Rozteč: 7,62 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 90 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Product Features

- ✓ Dvojité pájecí trn pro vysokou stálost na desce plošných spojů
- ✓ Kompaktní pákový otvírač umožňuje výstavbu ve výřezu pouzdra
- ✓ Technika tlačného spoje Push-in pro tuhé nebo ohebné vodiče s koncovkou vodiče
- ✓ U přípojky ohebných vodičů bez koncovky vodiče se otevře svorka oranžovým pákovým otvíračem

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918044282

Technical data

Rozměry

Délka	10 mm
Měřítka rastru	7,62 mm
rozměry kolíku	0,5 x 1 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	FFKDS(A)/V2
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	500 V
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	17,5 A
jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm ²)
Izolační materiál	PA
Povrch pájeného pinu	Sn

Svorka plošných spojů - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

Technical data

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	10 mm
Počet pólů	1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	0,75 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,75 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
AWG podle UL/CUL min	22
AWG podle UL/CUL max	16

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Svorka plošných spojů - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GOST / CCA / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	16	16

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	22-16	22-16

KEMA-KEUR 	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	22-16	22-16

GOST 	
--	--

CCA

Svorka plošných spojů - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

approvals

Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5



Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

cULus Recognized 	
---	--

accessories

Popisky svorek, potištěné


SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN - 0804552



Drawings

Svorka plošných spojů - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

Vrtací schéma



Výkres v měřítku

