

FRONT 2,5-H/SA10-EX

Obj.č.: 1700325


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1700325>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 320 V, Jmenovitý proud (Ex): 20 A, Jmenovité napětí (Ex): 176 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Údaje

EAN	 4 017918 022815
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00334 kg
Informace v katalogu	Strana 159 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
28.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	19,5 mm
Měřítka rastru	5 mm
Počet pólů	1

rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	10 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm
Závit šroubu	M2,5
Utahovací moment min.	0,4 Nm
Utahovací moment max	0,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	FRONT 2,5-H-EX
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	24 A
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 2,5 mm ²)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	9 mm

Specifická data Ex

Označení	0344Ex II 2G / Ex e II
Certifikát o zkoušce ES	KEMA 00ATEX2053 U
Certifikát IECEx	IECEx KEM 07.0023 U
Jmenovité napětí	176 V
Jmenovitý proud	20 A
Utahovací moment min.	0,4 Nm
Utahovací moment max	0,5 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²

Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	0,34 mm ²

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Aprobace z:

ATEX, IECEx

Vyžádané aprobace:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1700024	D-FRONT 2,5-H-O.Z.	Kryt, potřebný na konci řady svorek, 2,5 mm silný, barva: zelená
1701269	RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX	Rastrový mezikus, pouze pro provedení Ex, zvyšuje rozteč o 2,5 mm, spojuje se čepem s konturami svorky, barva: zelená

Nářadí

1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	-------------	---

Obecně

1733169	EBP 2- 5	Vložný můstek, zcela izolovaný, pro zásuvné konektory v rozteči 5,0, resp. 5,08 mm, počet pólů: 2
---------	----------	---

Značení

0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5 mm
---------	-----------------------	--

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž


1700024	D-FRONT 2,5-H-O.Z.	Kryt, potřebný na konci řady svorek, 2,5 mm silný, barva: zelená
---------	--------------------	--

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.