


IDC 0,3/ 2-3,81

Obj.č.: 1706170

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1706170>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 5 A, Jmenovité napětí: 160 V, Rozteč: 3,81 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Zářezová svorka QUICKON, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená

Údaje

EAN	 4 017918 116675
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00122 kg
Informace v katalogu	Strana 154 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	10 mm
Měřítka rastru	3,81 mm
Rozměr a	3,81 mm
Počet pólů	2

rozměry kolíku	1 x 0,4 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Technická data

Rodina výrobků	IDC 0,3
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	5 A
jmenovitý průřez	0,34 mm ²
Zatěžovací proud maximální	5 A (při průřezu vodiče 0,34 mm ²)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	250 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	5 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,13 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	0,34 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,22 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,34 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	22
AWG podle UL/CUL min	28
AWG podle UL/CUL max	22

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace

Popis

Popis výrobku

Značení



0804109

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN


Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky


**Diagram**

1 = Limit values acc. to EN 50173 for connection technology
2 = NEXT 12-36 on the soldering tag
3 = NEXT 12-36 on the contact terminal block



1 = Limit values acc. to EN 50173 for connection technology
2 = NEXT 12 on the soldering tag
3 = NEXT 36 on the soldering tag

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.