


# UM 45-FLK50/32IM/PLC


Obj.č.: 2962890


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962890>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, modul iniciátoru pro připojení 32 PNP iniciátorů, k montáži na nosnou lištu NS 35/7.5, šroubové připojení



## Údaje

EAN	 4 017918 087494
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,22127 kg
Informace v katalogu	Strana 205 (IF-2007)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Součtový proud maximálního proudového napájení	2 A (na Byte)

Počet pólů	50
Šířka	197 mm
Výška	45 mm
Hloubka	51 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	EN 60664
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	50

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

---

## Výkres/schéma

### Schéma zapojení




Schéma připojení UM 45-FLK50/32IM/PLC

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.