


SPT 2,5/ 8-V-5,0

Obj.č.: 1991150

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1991150>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 8, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 90 °, Barva: zelená

Údaje

EAN	 4 046356 104777
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00972 kg
Informace v katalogu	Strana 143 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
09.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	13,5 mm
Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	35 mm
Počet pólů	8
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm

vzdálenost kolíků	5 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,1 mm

Technická data

Rodina výrobků	SPT 2,5/..-V
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	400 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	24 A
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	24 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	20 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ² Odstranění izolace 8 mm
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ² Odstranění izolace 8 mm
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ² Odstranění izolace 8 mm
	1,5 mm ² Odstranění izolace 8 mm
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24

Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	12

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.