

VAL-MS BE

Obj.č.: 2817741

Vyobrazení ukazuje základnu s kontaktem dálkové signalizace


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2817741>

Základna pro svodič Typ 2 řady výrobků VALVETRAB MS Provedení: jednokanálový

Údaje

EAN	 4 017918 148164
Balení	1 ks
Celní tarif	85363010
Váha brutto v kusech	0,06834 kg
Informace v katalogu	Strana 44 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Materiál pouzdra	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Druh ochrany	IP20
Způsob montáže	Nosná lišta: 35 mm

Typ konstrukce	Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí
Počet pólů	1
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
Výška	max. 2000 m
Hlášení přepětíová ochrana defektní	není
Šířka	17,7 mm
Výška	90 mm
Hloubka	52 mm
Dělicí jednotka	1 HM

Ochranný obvod

Jmenovité napětí U_N	500 V AC
Jmenovité napětí svodiče U_C	600 V AC
Jmenovitá frekvence f_N	50 Hz (60 Hz)
Potřebná vstupní ochrana maximální při připojení odbočkou vedení	125 A (gL / gG)
Zkratuvzdornost I_p při maximální vstupní ochraně (efektivní)	25 kA

Připojka ochranného obvodu

Způsob připojení	Svorky Biconnect
Typ připojení IN	Šroubová svornice Biconnect
Typ připojení OUT	Šroubová svornice Biconnect
Technika připojení	Svorka Biconnect
Závit šroubu	M5
Utahovací moment	4,5 Nm
Délka odstranění izolace	16 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	25 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	15
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2

Normy

Normy/předpisy	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, ÖVE, GL, CCA, IECCE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Můstky		
2809209	MPB 18/1- 2	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 2-fázový, 12-pólový
2809209	MPB 18/1- 2	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 2-fázový, 12-pólový
2809212	MPB 18/1- 3	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 3-fázový, 12-pólový
2809212	MPB 18/1- 3	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 3-fázový, 12-pólový
2809225	MPB 18/1- 4	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 12-pólový
2809225	MPB 18/1- 4	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 12-pólový
2748564	MPB 18/1- 6	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 6-pólový
2748564	MPB 18/1- 6	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 6-pólový
2856278	MPB 18/1- 7 BU	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, jednofázový, 7-pólový, barva: modrá
2748577	MPB 18/1- 8	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 8-pólový
2748577	MPB 18/1- 8	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 8-pólový
2858470	MPB 18/1- 8 BU	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, jednofázový, 8-pólový, barva: modrá

2748580	MPB 18/1- 9	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 9-pólový
2748580	MPB 18/1- 9	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 9-pólový
2748593	MPB 18/1-12	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 12-pólový
2748593	MPB 18/1-12	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 12-pólový
2830168	MPB 18/1-20/1.2.5	Můstkovací vodič pro moduly s připojovací roztečí 17,5 mm, 1fázový, rozteč 20 s pořadím kontaktů 1-2-0-0-5
2809238	MPB 18/1-57	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 57-pólový
2809238	MPB 18/1-57	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 57-pólový
2809241	MPB 18/3- 6	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 3-fázový, 6-pólový
2809241	MPB 18/3- 6	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 3-fázový, 6-pólový
2809254	MPB 18/3- 9	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 3-fázový, 9-pólový
2809283	MPB 18/4- 8	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 8-pólový
2809283	MPB 18/4- 8	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 8-pólový
2809296	MPB 18/4-12	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 12-pólový
2809296	MPB 18/4-12	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 12-pólový
2818339	MPB F200X16/ 1GS	Pružný propojovací můstek, průměr 16 mm ² , na jedné straně kabelové oko s vidlicí, délka 200 mm
2818339	MPB F200X16/ 1GS	Pružný propojovací můstek, průměr 16 mm ² , na jedné straně kabelové oko s vidlicí, délka 200 mm
2818342	MPB F400X16/ 1GS	Pružný propojovací můstek, průměr 16 mm ² , na jedné straně kabelové oko s vidlicí, délka 400 mm
2818342	MPB F400X16/ 1GS	Pružný propojovací můstek, průměr 16 mm ² , na jedné straně kabelové oko s vidlicí, délka 400 mm
2818355	MPB F600X16/ 1GS	Pružný propojovací můstek, průměr 16 mm ² , na jedné straně kabelové oko s vidlicí, délka: 600 mm
2818355	MPB F600X16/ 1GS	Pružný propojovací můstek, průměr 16 mm ² , na jedné straně kabelové oko s vidlicí, délka: 600 mm

Obecně

2749880	DK-BIC-35	Průchozí svorka pro aplikace VAL a FLT
---------	-----------	--

2830443	MPB 18/1-10/1.0.0	Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1fázový, 10 rastrů s pořadím kontaktů 1-0-0
---------	-------------------	---

Značení

1051993	B-STIFT	Značovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
2749589	ZBN 18,LGS:ERDE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, podélně: Uzemňovací systém, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm
2749576	ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, podélně: L1, L2, L3, N, GND, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.