

MKDSP 25/ 2-15,00

Obj.č.: 1932588

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932588>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 125 A, Jmenovité napětí: 1000 V, Rozteč: 15 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Při montáži desky plošných spojů je nutno dbát na to, aby byly tažné síly vodiče zachyceny hustě vedle svorek pro plošné spoje pomocí čepů, které jsou upevněny na pouzdře přístroje.

Údaje

EAN	 4 017918 902087
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,04468 kg
Informace v katalogu	Strana 455 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
12.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	31 mm
Měřítka rastru	15 mm
Rozměr a	15 mm

Počet pólů	2
rozměry kolíku	1,2 x 1,2 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,6 mm
Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	2,5 Nm
Utahovací moment max	4,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	MKDSP 25
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	8 kV
Jmenovité napětí (III/3)	1000 V
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	125 A
jmenovitý průřez	35 mm ²
Zatěžovací proud maximální	125 A ()
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	B7
Délka odstranění izolace	18 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	115 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	115 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	35 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	1 mm ²

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	35 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
	35 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	6 mm ²
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	2

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Značení


0811192	SK 15/5:UNBEDRUCKT	Označovací karty, bílá, nepotíštěné, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 15 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 15 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér


0201647	RPS	Redukční konektor, Barva: šedá
---------	-----	--------------------------------

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Diagram




Typ: MKDSP 25/...-15,00

Zkouška v souladu s normou EN 60512-5-2: 2003-01

Redukční faktor = 1

Počet pólů: 5

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.