




Základní modul;250 mm Hliníková trubka

Typ SL4-PIB-T-250
Catalog No. 171306
Alternate Catalog No. SL4-PIB-T-250

Dodavatelský program

Sortiment		Signalizační sloupky SL
Základní funkce		Základní modul
Typy svorek		Zásuvné svorky
Druh montáže		Pro vodorovnou montáž
Vybavení		Základna s hliníkovou trubkou a uchycením pomocí šroubů Včetně krytu
Délka trubky		250 mm
Počet modulů		Max. 5 modulů
Barva		
		Černá základna Trubice v hliníkové barvě
		
Použitelný pro		SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Připojení na SmartWire-DT		ne

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení		ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost		Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Poloha při montáži		libovolná

Odolnost proti nárazu		g	> 15 podle ČSN EN 60068-2-27 Doba otřesu 11 ms Sinusová půlvlna
Stupeň krytí IEC			IP66 ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL			Typ 4, 4X, 13
Materiál			-
Barvy modulů			
			Černá základna Trubice v hliníkové barvě
Okolní teplota		°C	-30 - +60
Počet signálních prvků			max. 5 se standardní základnou max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
Připojovací průřezy			
pevné/jemně slané vodiče		mm ²	0,2 - 1,5
jednovodičový / jemně slaný vodič s dutinkou		mm ²	0,25 - 1,5
jemně slaný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Kontakty

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U _{imp}	V AC	4000
Jmenovité izolační napětí	U _i	V	250
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3

Světelné moduly

Typ světla			-
Světelný prvek			-
Objímka			-
Frekvence blikání/záblesků			-
			-
Typ tónu			-
Typy zvuku			-
Nastavení tónu			-
Nastavení hlasitosti			-
Vyzařovací úhel			-
Spotřeba			
při 24 V AC/DC		A	-
			-
110 /120 V AC		A	-
230 /240V AC		A	-
Příkon			-
Rozsah napětí			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěsní zařízení / Prvek signalizačního sloupku, připojovací modul (ec1@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
Connection type auxiliary circuit			Spring clamp connection
Tube mounting possible			Yes
Bracket mounting possible			Yes
Floor mounting possible			Yes
Colour			Other
Suitable for AS interface			No

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Rozměry

