




Základní modul; rychlá montáž; 100 mm hliníková trubka

Typ SL4-FMS-100
Catalog No. 171308
Alternate Catalog No. SL4-FMS-100

Dodavatelský program

Sortiment		Signalizační sloupky SL
Základní funkce		Základní modul
Typy svorek		Šroubové svorky
Druh montáže		Pro vodorovnou montáž
Vybavení		Základna s adaptérem k nasunutí (systém rychlé montáže a zapojení) Včetně krytu
Délka trubky		100 mm
Počet modulů		Max. 5 modulů
Barva		
		Černá základna Trubice v hliníkové barvě
		
Použitelný pro		SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Připojení na SmartWire-DT		ne

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení		ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost		Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Poloha při montáži		libovolná
Odolnost proti nárazu	g	> 15 podle ČSN EN 60068-2-27 Doba otřesu 11 ms Sinusová půlvlna
Stupeň krytí IEC		IP66 ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL		Typ 4, 4X, 13
Materiál		-
Barvy modulů		
		Černá základna Trubice v hliníkové barvě
Okolní teplota	°C	-30 - +60
Počet signálních prvků		max. 5 se standardní základnou max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
Připojovací průřezy		
pevné/jemně slaněné vodiče	mm ²	0,2 - 1,5
jednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou	mm ²	0,25 - 1,5
jemně slaněný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem	mm ²	0,25 - 0,75
		AWG 24 - AWG 16

Kontakty

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V AC	4000
Jmenovité izolační napětí	U_i	V	250
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3

Světelné moduly

Typ světla			-
Světelný prvek			-
Objímka			-
Frekvence blikání/záblesků			-
			-
Typ tónu			-
Typy zvuku			-
Nastavení tónu			-
Nastavení hlasitosti			-
Vyzařovací úhel			-
Spotřeba			
při 24 V AC/DC		A	-
			-
110 /120 V AC		A	-
230 /240V AC		A	-
Příkon			-
Rozsah napětí			24 V AC/DC \pm 10 % 110/120 V AC \pm 10 % 230/240 V AC \pm 10 %

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Prvek signalizačního sloupku, pripojovací modul (ecI@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
Connection type auxiliary circuit			Screw connection
Tube mounting possible			No
Bracket mounting possible			Yes
Floor mounting possible			Yes
Colour			Other
Suitable for AS interface			No

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

