

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0

Obj.č.: 2800189


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800189>

Univerzální výměnný svodič proudu blesku na bázi varistoru pro 3fázové sítě elektrického napájení se společným N a PE (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN), pro třídy ochrany před bleskem III a IV.



Údaje	
EAN	 4 046356 518604
Balení	1 ks
Celní tarif	85363030
Váha brutto v kusech	0,5278 kg
Informace v katalogu	Strana 35 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
03.07.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně	
Napájecí systém IEC	TN-C
Materiál pouzdra	PBT / PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá

Normy pro vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů	EN 60664-1
	EN 61643-11
Druh ochrany	IP20
Způsob montáže	Nosná lišta: 35 mm
Typ konstrukce	Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí
Počet pólů	3
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
Hlášení přepět'ová ochrana defektní	opticky
Směr působení	3L-PEN
Šířka	53,4 mm
Výška	90 mm
Hloubka	77,5 mm
Dělicí jednotka	3 HM

Ochranný obvod

Zkušební třída IEC	I, II
	T1, T2
EN Type	T1, T2
Jmenovité napětí U_N	240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC)
Jmenovité napětí svodiče U_C	335 V AC
Jmenovité napětí svodiče U_C (L-PEN)	335 V AC
U_T (Odolné pro TOV)	415 V AC (5 s)
Jmenovitá frekvence f_N	50 Hz (60 Hz)
jmenovitý zátěžový proud I_L	80 A (u sériové kabeláže s 16mm ²)
Proud ochranným vodičem I_{PE}	$\leq 5 \mu A$ (na fázi)
Příkon Standby P_C	$\leq 268 \text{ mVA}$
Rázový proud svodiče I_{max} (8/20) μs maximální (L-PEN)	150 kA (3x L)
	50 kA
Jmenovitý proud svodiče I_n (8/20) μs (L-PEN)	37,5 kA (3x L)
	12,5 kA
Zkušební bleskový proud (10/350) μs , náboj	18,75 As
Zkušební bleskový proud (10/350) μs , specifická energie	352,00 kJ/ Ω
Zkušební bleskový proud (10/350) μs , maximální hodnota proudu I_{imp}	37,5 kA

Zkušební bleskový proud (10/350)μs, náboj	6,25 As
Zkušební bleskový proud (10/350)μs, specifická energie	39,00 kJ/Ω
Zkušební bleskový proud (10/350)μs, maximální hodnota proudu I_{imp}	12,5 kA (1pólová)
Ochranná úroveň U_p	$\leq 1,2$ kV
Ochranná úroveň U_p (L-PEN)	$\leq 1,2$ kV
	$\leq 1,6$ kV (30 kA - 8/20μs)
Zbytkové napětí (L-PEN)	$\leq 1,1$ kV
	≤ 1 kV (při 5 kA)
	$\leq 0,9$ kV (při 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV
Doba odezvy	≤ 25 ns
Doba odezvy (L-N)	≤ 25 ns
Potřebná vstupní ochrana maximální při připojení odbočkou vedení	160 A (gL / gG)
Potřebná vstupní ochrana maximální při V - připojení průchozího vedení	80 A (gL/gG / se 16mm ²)
Zkratuvzdornost I_p při maximální vstupní ochraně (efektivní)	25 kA

Přípojka ochranného obvodu

Způsob připojení	Šroubové připojení
Typ připojení IN	Šroubová svornice Biconnect
Typ připojení OUT	Šroubová svornice Biconnect
Technika připojení	Svorka Biconnect
Závit šroubu	M5
Utahovací moment	4,5 Nm
Délka odstranění izolace	16 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	25 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	15
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2

Kontakt dálkové signalizace

Provozní napětí maximální U_{max} AC	250 V AC
--	----------

Provozní proud maximální I_{max}	1,5 A AC (250 V AC)
	1,5 A DC (30 V DC)

Normy

Normy/předpisy	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, KEMA-KEUR, ÖVE, GL, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2749880	DK-BIC-35	Průchozí svorka pro aplikace VAL a FLT
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkovací štítek, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
2749589	ZBN 18,LGS:ERDE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, podélně: Uzemňovací systém, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm
2749576	ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, podélně: L1, L2, L3, N, GND, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.