


PT PE/S+1X2-BE

Obj.č.: 2856265


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2856265>

Základna pro ochrannou hlavici PT s přístrojovou ochranou proti přepětí pro elektrické napájení a dvoužilový plovoucí signálový obvod, montáž na NS 35/7,5 a NS 35/15, šířka pouzdra: 17,5 mm

Údaje

EAN	 4 017918 819675
Balení	1 ks
Celní tarif	85363010
Váha brutto v kusech	0,04573 kg
Informace v katalogu	Strana 84 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
03.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
Způsob montáže	Nosná lišta: 35 mm
Typ konstrukce	Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí
Druh ochrany	IP20

Šířka	17,7 mm
Výška	90 mm
Hloubka	52 mm
Dělicí jednotka	1 HM

Přípojka (ochranný obvod elektrické napájení)

Způsob připojení	Šroubové připojení
Typ připojení IN	Šroubové svornice
Typ připojení OUT	Šroubové svornice
Závit šroubu	M3
Utahovací moment	0,8 Nm
Délka odstranění izolace	8 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Ochranný obvod informační technika

Hlášení přepět'ová ochrana defektní	není
-------------------------------------	------

Přípojka (ochranný obvod informační technika)

Způsob připojení	Šroubové připojení
Typ připojení IN	Šroubové svornice
Typ připojení OUT	Šroubové svornice
Závit šroubu	M3
Utahovací moment	0,5 Nm
Délka odstranění izolace	8 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkovací štítek, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěná, popisovatelná pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm
2715212	ZB 5,8,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, bílá, podélně potíštěná: pořadová čísla, 1-10, 11-20 atd. až 991-1000, pro šířku svorek: 5,8 mm
1050305	ZB 5,8:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, červená, ...
2715209	ZB 5,8:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěná, popisovatelná pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,75 x 10,5 mm
1050017	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, Pás, bílá, popsaná, popisovatelná pomocí: Plotter, podélně potíštěná: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm
1050415	ZB 5,LGS:L1-N,PE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsaná, popisovatelná pomocí: Plotter, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 5 mm

0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm
---------	------------------	---

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Obrázek ukazuje kompletní modul, sestávající ze základny a hlavice

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.