


Adaptér USB na SATA pro mini počítač Raspberry Pi

Obj. č.: 133 30 31



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup adaptéru USB na SATA pro mini PC Raspberry Pi.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Tento výrobek obohacuje Vaše Raspberry Pi® o SATA port.
Je navržen pro připojení do USB portu.
Navíc je kompatibilní pro ovládání s PC s OS Windows®, Linux nebo MAC OS.
Není zapotřebí instalovat ovladač.
Napájení je realizováno prostřednictvím USB (micro USB 2.0 nebo 5-pinový konektor).

Rozsah dodávky

- Tištěný spoj adaptéru USB na SATA.
- Sada šroubků s distančními sloupky
- Návod k použití

Uvedení do provozu

- Pokud nejste dostatečně kvalifikováni k instalaci zařízení, kontaktujte odborníka nebo specializovanou provozovnu a nechte je provést instalaci.
- Nesprávná instalace může poškodit jak adaptér, tak Váš počítač nebo všechna připojená zařízení.

Vypněte počítač, ke kterému je adaptér připojen společně s ostatními zařízeními.
Odpojte všechna zařízení od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
Pouhé vypnutí pomocí vypínače není dostatečné!

Připojení

Raspberry Pi®:

- Nejprve připevněte desku tištěných spojů k Raspberry Pi®.
K tomuto účelu použijte přiložené distanční sloupky a šroubky.
 Mějte na paměti, že ne všechna provedení Raspberry Pi® jsou vybavena montážními otvory. V takovém případě dbejte zvláštní pozornosti tomu, aby adaptér nezpůsobil zkrat na kontaktech Raspberry Pi®!
- K adaptéru připojte požadované zařízení, např. SATA pevný disk pomocí SATA kabelu (není součástí dodávky).
 Mějte na paměti, že k provozu SATA pevného disku je třeba externí napájení.
 - Připojte k SATA zařízení napájecí zdroj a zapněte jej, je-li to třeba.
- Připojte micro USB 2.0 kabel (není součástí dodávky) k micro USB 2.0 portu (USB_M) na desce tištěného spoje adaptéru.
Připojte USB konektor typu A k volnému USB portu Vašeho Raspberry Pi®.
- Při připojování nezáleží na tom, zdali je Raspberry Pi® zapnuté či nikoliv.
Adaptér je bez problémů rozpoznán i tehdy, je-li Raspberry Pi® v provozu.
 Nicméně, je bezpodmínečně nutné, aby byl adaptér připojen s napájeným SATA zařízením, jinak bude rozpoznán pouze adaptér a nikoliv SATA zařízení.
- Nebo lze použít 5-pinový konektor (USB_P). Vždy v souladu s bezpečnostními pokyny adaptéru i Raspberry Pi® samotného.
(VCC = 5V/DC; GND = Zem; D+ = datový kabel +; D- = datový kabel -)
- Adaptér a stejně tak připojený pevný disk jsou detekovány automaticky.
Není třeba externího ovladače.
V závislosti na použitém operačním systému bude však potřeba po prvním připojení pevný disk zformátovat příslušným souborovým systémem.
- Jakmile dochází k datovému přenosu, bliká zelená LED na desce tištěného spoje.

PC nebo MAC

- Adaptér lze provozovat na PC nebo MAC.
- Instalace a provoz na PC nebo MAC se provádí stejně jako s Raspberry Pi®.



Jakmile instalujete adaptér do počítače, dbejte zvýšené opatrnosti a zvláštních bezpečnostních pokynů v tomto návodu k obsluze.

Jelikož je sada šroubků určena k montáži na Raspberry Pi®, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zkratu z PC skříní.

Je-li použit 5-pinový konektor (USB_P), postupujte podle pokynů v návodu k Vašemu počítači nebo základní desce, abyste dodrželi správné rozložení pinů.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	Prostřednictvím USB 2.0 portu (USB_M) nebo 5-pinového konektoru (USB_P)
Napájení	5 V/DC
Podporované OS	Windows® XP, min. SP1 (pouze 32 bit), Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 (32 and 64 bit); Windows® RT, MacOS, Linux
Připojení	micro USB 2.0 port; SATA port; 5pinový USB konektor
Podporované standardy	USB 2.0; SATA III, SATA II, SATA I, max. 6.0 GBit
Podporovaná SATA zařízení	SSD, HDD, DVD, DVD-RAM, CD ROM, CD RW, MO
Provozní podmínky	Teplota +5 °C až +50 °C, vlhkost vzduchu 20% až 80% RH
Skladovací podmínky	Teplota -25 °C až +70 °C, vlhkost vzduchu 15% až 90% RH
Rozměry (D x Š x V):	66 x 24 x 12 mm
Hmotnost:	7 g (pouze deska tištěného spoje)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/02/2017