

## Přístrojový konektor zpredu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Přístrojový konektor zpredu stěny, úhlový, otočný, šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 17, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4xØ3,2, stíněná: ano, Rozměr příruby: 28 mm x 28 mm

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

### Key commercial data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4046356269049 |

### Technical data

#### Všeobecné

|                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka                                         | Pokyny pro objednávku Lisovací dutinkové kontakty Ø 1 mm objednejte zvlášť |
| Druh zajištění                                   | šroubovací blokování                                                       |
| Směr postupu číslování kontaktní komory          | standardní                                                                 |
| Kódování                                         | N                                                                          |
| Druh kontaktní přípojky                          | Lisovaný spoj                                                              |
| Druh kontaktů                                    | Kolík                                                                      |
| Počet pólů                                       | 17                                                                         |
| Průměr kontaktu výkonových kontaktů              | 1 mm                                                                       |
| Jmenovitý proud dle výkonového kontaktu při 25°C | 8 A                                                                        |
| Způsob montáže                                   | 4xØ3,2                                                                     |

#### Okolní podmínky

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Teplota prostředí | -20 °C ... 125 °C |
| Krytí             | IP67              |

#### Materiál

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál pouzdra             | Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn) |
| Materiál izolačního tělesa   | PA 66                                                                                      |
| Materiál těsnění a o-kroužků | FPM                                                                                        |

#### Údaje dle EN 61984:2001

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Výška instalace maximální                     | 2000 m |
| Jmenovité/provozní napětí výkonových kontaktů | 100 V  |
| Zatěžovací rázové napětí výkonových kontaktů  | 1,5 kV |

## Přístrojový konektor zpredu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

### Technical data

Údaje dle EN 61984:2001

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Přepět'ová kategorie výkonových kontaktů  | III |
| Stupeň znečištění výkonových kontaktů     | 3   |
| Přepět'ová kategorie signálových kontaktů | III |
| Stupeň znečištění signálových kontaktů    | 3   |

### classifications

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27440209 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |

UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 43201404 |

### approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Approval details

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Recognized  |       |
| Jmenovité napětí UN                                                                               | 125 V |
| Jmenovitý proud IN                                                                                | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                     | 26    |

## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

approvals

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cUL Recognized  |       |
| Jmenovité napětí UN                                                                              | 125 V |
| Jmenovitý proud IN                                                                               | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                    | 26    |

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cULus Recognized  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

accessories

**Lisovací dutinkový kontakt**

SF-6CP2000 - 1605559



SF-10KP004 - 1607355



SF-6AP2000 - 1605554



## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

accessories

SF-10KP320 - 1615961



---

SF-10KP350 - 1615963



---

SF-10KP330 - 1615962



---

SF-10KP360 - 1615964



---

### Ochranný kryt

SF-Z0019 - 1607449



## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

accessories

RC-Z2059 - 1604225



---

RC-Z2469 - 1611797



---

RC-Z2068 - 1604236



---

RC-Z2062 - 1604228



---

### Montážní materiál

RF-Z0017 - 1620624



## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

accessories

RF-Z0018 - 1620625




RF-Z0019 - 1620626




### Drawings

Diagram



## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852


Výkres v měřítku



Rozměrový výkres

## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

Výkres v měřítku



## Přístrojový konektor zředu stěny - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

Schématický výkres

