

Digitální stopky JG021 Pro

Obj. č.: 123 09 28



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních stopek JG021 Pro.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Tento výrobek slouží k měření času a zobrazení mezičasů, resp. časů na kolo. Lze přitom zachytit až 10 mezičasů nebo časů na kolo. Kromě toho zobrazuje čas (hodiny, minuty a sekundy, 12/24hodinový formát zobrazení času), datum a den v týdnu. Dále tento výrobek disponuje funkcí alarmu.

Rozsah dodávky

- Stopky
- Knoflíková baterie CR2032
- Popruh pro zavěšení na krk
- Návod k obsluze


Funkce

- Hodinky s ukazatelem hodin, minut a sekund; 12/24-hodinový formát zobrazení času
Datum, den v týdnu a měsíc
- Stopky „CH“ se zobrazením 1/100 sekundy; max. 9 hodin, 59 minut, 59 sekund a 99 setin sekundy
Zachycení mezičasu, resp. času na kolo; lze uložit max. 10 mezičasů nebo kol
- Vyvolání uložených mezičasů, resp. časů na kolo „CALL“
- Funkce alarmu se 2 odděleně nastavitelnými časy pro alarm „A1“ a „A2“; na levém obrázku je alarm vypnutý, na pravém zapnutý



Tlačítka pro obsluhu

- S1 „MODE“
- S2 „START/STOP/SET“
- S3 „SPLIT/RESET/SELECT“



Obsluha

a) Přepínání jednotlivých režimů

Stisknutím tlačítka S1 můžete přepínat mezi jednotlivými režimy (pořadí: čas/datum; stopky „CH“; vyvolání mezičasu, resp. času na kolo „CALL“; funkce alarmu „A1“ a „A2“). Když stisknete tlačítko, zobrazí se (s výjimkou zobrazení času) nejprve zkratka, než se displej přepne na požadovanou funkci. Přečtěte si také kapitolu „Funkce“.

b) Čas a kalendář

- Jestliže stopky nezobrazují čas, podržte tlačítko S1 stisknuté tak dlouho, dokud se tak nestane. Přečtěte si také kapitolu „Funkce“.
- Chcete-li nastavit čas, podržte tlačítko S2 stisknuté tak dlouho, dokud nezačne blikat ukazatel sekund.
- Tlačítkem S2 můžete procházet jednotlivými nastaveními (pořadí: sekundy; minuty; hodiny; měsíc; den; den v týdnu; výběr formátu zobrazení času; 12/24hodinový formát zobrazení času).
- Tlačítkem S3 můžete změnit hodnotu zvoleného nastavení. Sekundy se při stisknutí tlačítka S3 nastaví na „00“.
- Tlačítkem S1 můžete nastavení kdykoliv ukončit. Nastavení se také ukončí poté, co jste pomocí tlačítka S2 prošli všemi jeho body. Pokud po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, nastavení se automaticky ukončí. Aktuální nastavení se v každém případě uloží.

c) Stopky „CH“

- Jestliže se stopky „CH“ nezobrazují, podržte tlačítko S1 stisknuté tak dlouho, dokud se tak nestane. Přečtěte si také kapitolu „Funkce“.
- Abyste mohli přepínat mezi oběma režimy „Mezičas (SP)“ a „Čas na kolo (LP)“, stiskněte asi na 2 sekundy tlačítko S3. Nahoře na displeji se vždy zobrazí aktuální režim „SP00“ nebo „LP00“.

U mezičasu „SP“ běží čas dále. Při průběžném měření se ukládá aktuální mezičas. Pod bodem „CALL“ se zobrazují mezičasy „SP01“ až „SP10“. Poslední mezičas představuje současně také celkový čas. V případě času na kolo „LP“ se po každém změření mezičasu stopky rozběhnou znovu. Pod bodem „CALL“ se zobrazuje čas každého jednotlivého kola „LP01“ až „LP10“ a celkový čas.

- Obsluha je u obou režimů identická. Proto níže popíšeme pouze obsluhu času na kolo „LP00“.
- Pro spuštění měření času stiskněte tlačítko S2. Na displeji se nahoře zobrazí „LP00“.

- Abyste mohli zachytit první čas na kolo, stiskněte tlačítko S3, zatímco stopky běží. Aktuální čas se tím uloží jako „LP01“. „LP01“ se poté zobrazí nahoře na displeji. Nyní stiskněte tlačítko S1, abyste přešli zpět do běžícího zobrazení. Poté zachyťte druhý čas na kolo. Ten se pak uloží jako „LP02“. Na displeji se zobrazí rovněž „LP02“.
- Tento postup můžete opakovat, dokud se na displeji nezobrazí „LP09“, tedy prakticky do okamžiku uložení devátého času na kolo „LP09“.
- U desátého a posledního času, tedy když nahoře na displeji už svítí „LP09“, musíte stisknout tlačítko S2. Tím se uloží poslední čas na kolo „LP10“ a současně ukončí měření. Zatímco se zobrazuje čas na kolo, běží stopky na pozadí dále. Měření času můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka S2.
- Chcete-li zobrazení vynulovat, a tím vymazat uložené hodnoty, stiskněte dvakrát tlačítko S3. Samozřejmě musíte časy nejprve vyhodnotit pod bodem „CALL“ (následující kapitola).

d) Vvoolání mezičasů, resp. časů na kolo „CALL“

- Poté, co jste ukončili měření času, stiskněte jednou tlačítko S1, abyste mohli přejít k funkci vyhodnocení „CALL“. Přečtěte si také kapitulu „Funkce“.
- Zde můžete tlačítka S2 a S3 přepínat mezi uloženými mezičasy, resp. časy na kolo.

Poslední mezičas „SP“ představuje současně také celkový naměřený čas. Čas na kolo „LP--“ je celkový čas za všechna kola.

e) Funkce alarmu „A1“ a „A2“

- Jestliže se nezobrazuje požadovaná funkce alarmu „A1“ nebo „A2“, podržte tlačítko S1 stisknuté tak dlouho, dokud se tak nestane. Nastavení je pro „A1“ a „A2“ identické. Přečtěte si také kapitulu „Funkce“.
- Abyste mohli nastavit čas pro alarm, stiskněte tlačítko S2. Začne blikat zobrazení hodin.
- Nyní můžete rovněž tlačítkem S2 přepínat mezi hodinami a minutami. Dokud bliká zobrazení minut a Vy znovu stisknete tlačítko S2, nastavení se ukončí a uloží.
- Tlačítkem S3 můžete změnit hodnotu zvoleného nastavení.
- Tlačítkem S1 můžete nastavení kdykoliv ukončit. Pokud po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, nastavení se automaticky ukončí. Aktuální nastavení se v každém případě uloží.
- Chcete-li alarm zapnout, resp. vypnout, zatímco se zobrazuje čas pro alarm a neblíká žádné zobrazení, stiskněte tlačítko S3. Když je alarm deaktivovaný, na displeji se zobrazuje „OFF“. Pokud je alarm aktivovaný, zobrazuje se čas pro alarm a nahoře vlevo symbol alarmu.
- Začnou-li stopky na základě nastavení alarmu pípát, můžete alarm ukončit jedním ze tří tlačítek.

Výměna baterie

- Pokud se na displeji už nic zobrazuje, je nutné vyměnit baterii.



Pokud nedisponujete odbornými znalostmi, potřebnými pro výměnu baterií, obraťte se za tímto účelem na odborníka.

- Nejprve odstraňte 6 šroubků na zadní straně stopek.
- Následně opatrně sejměte zadní víčko.
- Nyní vyšroubujte ještě jeden šroubek, který fixuje držák baterie (bílá kulatá samolepka).
- Držák baterie opatrně vypačte.
- Vyměňte baterii (CR2032). Při vkládání nové knoflíkové baterie dbejte na správnou polaritu. Jestliže stopky leží displejem dolů, musí kladný pól směřovat nahoru.
- Nyní vložte držák baterie zpátky a upevněte ho.

Pokud se po vložení baterie na displeji trvale zobrazují všechny segmenty, proveďte reset.



Za tím účelem přemostěte pomocí pinzety z kovu nebo kancelářské sponky obě kontaktní plošky pod označením „Reset“. Tyto kontaktní plošky najdete vpravo vedle držáku baterie.

- Na závěr ještě nasadte zadní víčko a 6 šroubků zašroubujte zpátky.
- Tímto je výměna baterie dokončená.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálních stopek. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	3 V DC
Odběr proudu	max. 8 μ A
Baterie	1 lithiová knoflíková baterie CR2032, životnost cca 1 rok
Hmotnost	cca 55 g
Rozměry (Š x D x H)	65 x 72 x 20 mm
Maximální provozní teplota	0 °C až +40 °C
Vlhkost vzduchu (za provozu)	0 % až 90 % relativní vlhkosti vzduchu
Maximální teplota skladování	-10 °C až +50 °C
Vlhkost vzduchu (při skladování)	0 % až 100% relativní vlhkosti vzduchu

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

MIH/03/2019