

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCI-PWS-US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-PWS-US
Objednací číslo	1450800000
Verze	FrontCom, Vložka Power US, Typ B, Samice, US
GTIN (EAN)	4050118255638
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	10 g	Čistá hmotnost	10,76 g
------	------	----------------	---------

Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 °C...85 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ B	Stupeň krytí	IP20
Typ vložky	Vložka Power US		

Technické údaje

Hlavní materiál krytu	PA 66	Izolační síla	≥ 100 MΩ při 500 V DC
Jmenovité napětí (AC)	125 V	Jmenovitý proud	15 A
Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ		

Upnutelné vodiče

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	...	Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	...
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	...	Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	...
Průřez připojení vodiče, pevný	...	Typ připojení	Pájené připojení, FS 4,8 x 0,8

Elektrické vlastnosti

Izolační síla	≥ 100 MΩ při 500 V DC	Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ
---------------	-----------------------	----------------	---------

Standardy

Č. osvědčení (GERMLLOYD)	13866-15	Č. osvědčení (UR)	E479233
--------------------------	----------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Datum vytvoření 17. července 2019 11:54:24 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL_FrontCom](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)


[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

