Pouzdro - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - 1407638

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Kryt podstavce B10, s příčným zámkem, Materiál: Polyamid, Kabelové vývody: 2, boční, Výška: 74 mm, Kabelové šroubení: bez, Objímky: ne, 2x M32, Standard

PPopis produktu

Otvor šroubení je zavřený, je možné ho ale otevřít pomocí šroubováku

Vaše výhody

- Flexibilní směr vývodu vodiče po straně nebo přímo
- Nižší náklady jako kovové provedení
- Možnost značení označovacím štítkem 9 x 20 mm
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777001

Technické údaje

Rozměry

Výška	74 mm
Šířka	57 mm
Délka	93 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Pouzdro - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - 1407638

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
Konstrukční velikost	B10
Druh pouzdra	Kryt podstavce
Barva	černá
druh zajištění	s příčným zámkem
Počet kabelových vývodů	2
Kabelový vývod	boční
Šroubení	bez
Druh šroubení	2x M32
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	jeden z obou otvorů pro šroubení je uzavřen ochranným krytem, ale lze ho otevřít šroubovákem.

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Pouzdro - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - 1407638

Aprobace

GL / EAC /

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

Plné šroubení

HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



Třmen pouzdra

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Ucpávkový šroub

Pouzdro - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - 1407638

Příslušenství

HC-K-BS-M32-BK - 1410754



Těsnění

HC-B10-SP-RBK - 1407707



Značení přístrojů

US-EMP (20X9) - 0829439



Příslušenství

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712



Pouzdro - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - 1407638

Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com