

Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor RJ45, IP67, s zajištěním Push Pull, plastové pouzdro, CAT5e, 4pólový, s technikou zářezového spoje QUICKON, pro 1drátové a 7drátové žíly AWG 26 ... 22, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 8,0 mm



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356159968

Technické údaje

Mechanické parametry

Normy/předpisy	IEC PAS 61076-3-117
Počet pólů	4
rozložení konektoru	RJ45 8(4)
druh zajištění	Push Pull
Stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	zářezový spoj IDC
Průřez přípoje	0,13 mm² ... 0,32 mm² (neohebný)
Průřez přípoje	0,14 mm² ... 0,36 mm² (flexibilní)
Průřez přípoje AWG	26 ... 22 (neohebný)
Průřez přípoje AWG	26 ... 22 (flexibilní)
Vnější průměr vedení	5 mm ... 8 mm
Kabelový vývod	přímo
konstrukce kabelu	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Barva	černá

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C
----------------------------	------------------

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA-GF
Materiál držák kontaktu	PC
Materiál kontakt	Slitina mědi

Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Technické údaje

Údaje o materiálu

Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Materiálem	plast
Materiál kroužek O	NBR
Materiál kabelové těsnění	TPE
Materiál pouzdro-mezitěsnění	NBR
Vnější plášť, materiál	PVC

Elektrické parametry

Počet pólů	4
Jmenovité napětí U_N	50 V
Jmenovitý proud I_N	1 A
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Přenosové vlastnosti GRP	CAT5 (IEC 11801:2002)
Jmenovitý proud	1,75 A
Kategorie přepětí	I
Stupeň znečištění	2
Přechodový odpor	0,001 Ω (Drát - IDC)
Přechodový odpor	0,005 Ω (Lanko - IDC)

Normy a určování

Normy/předpisy	IEC PAS 61076-3-117
Přípojka podle normy	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Aprobace

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized s 	
Jmenovité napětí UN	50 V
Jmenovitý proud IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

cUL Recognized s 	
Jmenovité napětí UN	50 V
Jmenovitý proud IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

EAC s

s

cULus Recognized s 

Příslušenství

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126


Příslušenství

VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Výkresy

Výkres v měřítku



Zásuvné konektory Push Pull RJ45 IP65/67

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>