Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Konektor RJ45, IP67, se zajištěním Push-Pull (varianta 14), plastové pouzdro, pro 1 gigabit, pro pružné vodiče AWG 24 ... 25

Ethernet

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356159975

Technické údaje

Mechanické parametry

Normy/předpisy	IEC PAS 61076-3-117
Počet pólů	8
rozložení konektoru	RJ45
druh zajištění	Push Pull
Stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	IDC
Průřez přípoje	0,2 mm² (neohebný)
Průřez přípoje	0,14 mm² ... 0,18 mm² (flexibilní)
Průřez přípoje AWG	24 (neohebný)
Průřez přípoje AWG	26 ... 25 (flexibilní)
Vnější průměr vedení	5 mm ... 8 mm
Kabelový vývod	přímo
Barva	černá

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PA-GF
Materiál držák kontaktu	PC
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Materiálem	plast
Materiál kroužek O	NBR

Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Technické údaje

Údaje o materiálu

Materiál kabelové těsnění	TPE
Materiál pouzdro-mezitěsnění	NBR

Elektrické parametry

Počet pólů	8
Jmenovité napětí U_N	50 V
Jmenovitý proud I_N	1 A
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT6
Přenosové vlastnosti GRP	CAT6
Jmenovitý proud	1 A
Stupeň znečištění	2

Normy a určování

Normy/předpisy	IEC PAS 61076-3-117

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Aprobace

EAC / EAC /

Spojka RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Aprobace

Podrobnosti schválení

EAC s

s

Příslušenství

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com