




Přepínač, S otočným úchytem, s aretací, 1 rozpínací kontakt, Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólový, 1 M, 2 polohy, Pierścień czolowy tytanowy

Typ C22-WRK-K01-P62
Catalog No. 186166

Dodavatelský program

Sortiment			RMQ compact solution
Základní funkce			Polohové přepínače
montážní průměr	∅	mm	22.5
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Kompletní přístroj
Konstrukční typ			S otočným úchytem s aretací
Funkce:			
			60°
Typ připojení			Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólový
Délka kabelu		M	1
			2 polohy
Stupeň krytí			IP66 (čelní) IP65 (zadní)
Čelní kroužek			Pierścień czolowy tytanowy
Připojení na SmartWire-DT			ne
Kontakty			
Ö = rozpínací kontakt			1 rozpínací kontakt
Upozornění			☹ = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1			
Dráha nuceného otevření	mm		4.65
maximální dráha	mm		5.7
Minimální síla pro nucené otevření	N		15
Značka zapojení			<div style="text-align: center;"> <p>BN</p> <p>BK</p> </div>
Doteková dráha <input checked="" type="checkbox"/> = kontakt zapnutý <input type="checkbox"/> = kontakt rozpojený			

Schéma zapojení kontaktů		
Nucené rozpínání (ZW)		ano

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení		ČSN EN 60947-5-1 VDE 0660
Certifikace		CE, UL, CSA
Frekvence používání	Spínací cykly/ h	≤ 2000
Rozběhový moment	Nm	≤ 0.3
Krouticí moment závitového kroužku	Nm	2
Klimatická odolnost		Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí		IP66 (čelní) IP65 (zadní)
Okolní teplota		
Otevřený	°C	-30 - +70
Skladování	°C	-30 - +80
Poloha při montáži		libovolná
Odolnost proti nárazu, doba otřesu 11 ms	g	> 30

Kontakty

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V AC	800
Jmenovité izolační napětí	U_i	V	30
Přepětíová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Spolehlivost řídicího obvodu			
při 17 V DC/7 mA	H_F		Rozpínací kontakt: statisticky zjištěno 1 selhání na $0,9 \times 10^6$ sepnutí
Zařízení pro max. ochranu proti zkratu			
tavná pojistka	gG/gL	A	4
Podmíněný zkratový proud	I_q	kA	1

Spínací výkon

Jmenovitý pracovní proud	I_e	A	
AC-15			
24 V	I_e	A	4
DC-13			
24 V	I_e	A	3

Charakteristika kabelu

Konstrukční typ			Konec kabelu volný
Délka kabelu		M	1
Materiál			PUR
Průměr	∅	mm	4.7

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Selector switch, complete (EC001029)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])			
Number of switch positions			2
Type of control element			Toggle
Suitable for illumination			No
With light source			No

Colour button		Black
Hole diameter	mm	22.5
Width opening	mm	0
Height opening	mm	0
Switching function latching		Yes
Spring-return		No
Degree of protection (IP)		Other
Degree of protection (NEMA)		Other
Supply voltage	V	0 - 0
Number of contacts as normally open contact		0
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Type of electric connection		Other
With front ring		Yes
Material front ring		Plastic
Colour front ring		Other

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		165628
CSA Class No.		321103
North America Certification		UL listed, CSA certified

Rozměry

