


Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Řadová svornice pro ochranný vodič, Způsob připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení,
Počet přípojek: 5, Průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Výška: 60,1 mm,
Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356895705

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	3
Počet přípojek	5
Potenciály	3
Jmenovitý průřez	4 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	1,02 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Zatěžovací proud maximální	36 A (při průřezu vodiče 6 mm ²)
Jmenovitý proud I _N	30 A
Jmenovité napětí U _N	500 V
Zatěžovací proud maximální	36 A (u připojení vodiče 6 mm ²)
Jmenovitý proud I _N	30 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Délka	92,7 mm
Výška	60,1 mm

Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Technické údaje

Rozměry

Výška NS 35/7,5	61,7 mm
Výška NS 35/15	69,2 mm

Data připojení

Poznámka	Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt.
Způsob připojení	Šroubové připojení
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	4 mm ²
Délka odstranění izolace	9 mm
válečkový kalibr	A4
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm
Způsob připojení	Šroubové připojení
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²

Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Technické údaje

Data připojení

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	4 mm ²
Délka odstranění izolace	9 mm
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141141
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Aprobace

IECEX / UL osvědčení / cUL osvědčení / cULus osvědčení / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEX	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	26 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-4

Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Aprobace

UL osvědčení 	
Jmenovité napětí UN	300 V
Jmenovitý proud IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cUL osvědčení 	
Jmenovité napětí UN	300 V
Jmenovitý proud IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cULus osvědčení 

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	16 A	16 A	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	16 A	16 A	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cULus Recognized 
--

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Můstek

Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

VS - 3004207



Označovací pero

X-PEN 0,35 - 0811228



Zástrčný můstek

FBS 2-6 - 3030336



FBS 3-6 - 3030242



FBS 4-6 - 3030255



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

FBS 5-6 - 3030349



FBS 6-6 - 1008238



FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



FBS 50-6 - 3032224



FBSR 2-6 - 3033715



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

FBSR 3-6 - 3001594



FBSR 4-6 - 3001595



FBSR 5-6 - 3001596



FBSR 10-6 - 3033716



Zkratovací zástrčka

FBSRH 2-6 - 3033812



Nosná lišta

Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Popisky svorek, nepotištěný

ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



UC-TMF 6 - 0818140



UCT-TMF 6 - 0828746



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Popisky svorek, potištěné

ZBF 6 CUS - 0825027



UC-TMF 6 CUS - 0824646



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

UCT-TMF 6 CUS - 0829665



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



ZB 6 CUS - 0824992



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Příslušenství

UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Koncovka

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276




E/NS 35 N - 0800886



Výkresy

Řadová svornice pro ochranný vodič - UT 4-PE/L/N - 3214361

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>