

Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Mini svornice ochranného vodiče, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet přípojek: 2, Průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Šířka: 5,2 mm, Barva: zeleno-žlutá, Způsob montáže: NS 15

Vaše výhody

- ✓ Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
- ✓ Přehledné díky popisu všech svorek
- ✓ Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356801485

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Potenciály	1
jmenovitý průřez	2,5 mm²
Barva	zeleno-žlutá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Otevřená boční stěna	Ano
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum	Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Zkušební frekvence	f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 250 Hz

Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Technické údaje

Všeobecné

Úroveň ASD	6,12 (m/s ²)/Hz
Zrychlení	3,12 g
Zkušební doba na jednu osu	5 h
Zkušební směry	Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky rázem	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu	polosinus
Zrychlení	5g
Doba trvání rázu	30 ms
Počet rázů v jednom směru	3
Zkušební směry	Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Šířka krytu	2,2 mm
Délka	29,9 mm
Výška NS 15	34 mm

Data připojení

Poznámka	Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt.
Způsob připojení	Šroubové připojení
Připojka podle normy	IEC 60947-7-2

Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Technické údaje

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	2,5 mm ²
Délka odstranění izolace	9 mm
válečkový kalibr	A3
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Normy a určování

Připojka podle normy	CSA
Připojka podle normy	IEC 60947-7-2
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Klasifikace

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

IECEX / ATEX / EAC Ex / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / IECEE CB Scheme / GL / BV / DNV / EAC / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEX	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

ATEX 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

EAC Ex

CSA 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	20-10

UL Recognized 
--

Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Aprobace

Usecgroups	B	C
Jmenovité napětí UN		
Jmenovitý proud IN		
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12

cUL Recognized 		
Usecgroups	B	C
Jmenovité napětí UN		
Jmenovitý proud IN		
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12

VDE Zeichengenehmigung 	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

GL 
--

BV 
--

DNV 

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Příslušenství

Koncový kryt

Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

D-MUT 2,5/4 - 3248033



Šroubovací nástroj

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Výstražný štítek potištěný

WS UT 2,5 - 3047923



Zástrčný můstek

FBS 2-5 - 3030161



FBS 3-5 - 3030174



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

FBS 4-5 - 3030187



FBS 5-5 - 3030190



FBS 10-5 - 3030213



FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



FBSR 2-5 - 3033702



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

FBSR 3-5 - 3001591



FBSR 4-5 - 3001592



FBSR 5-5 - 3001593



FBSR 10-5 - 3033710



Nosná lišta

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

NS 15 PERF 2000MM - 1401682



NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096

Koncovka

CLIPFIX 15 - 3022263



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



Popisky svorek, potištěné

ZB 5 CUS - 0824962



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



Zkušební zástrčka

MPS-MT - 0201744



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

PS-5 - 3030983



PS-5/2,3MM RD - 3038723



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Plánovací a označovací software

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Oddělovací deska

DP PS-5 - 3036725



Zásuvka pro zkušební zástrčku

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032

Příslušenství

PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Mini svornice ochranného vodiče - MUT 2,5-PE - 3248032


Příslušenství

PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>