

Pouzdro - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B6, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 74 mm, se závitem 1x M20 s bočním kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626029962

Technické údaje

Rozměry

Výška	74 mm
Šířka	57 mm
Délka	92 mm
Délka montážní otvor	52 mm
Šířka montážní otvor	35 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66
Krytí pouzdra (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Krytí pouzdra (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (UL 50e)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (UL 50e)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (UL 50e)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B6, BB10, DD24, M
Konstrukční velikost	B6
Druh pouzdra	Izolační pouzdro vidlice
druh zajištění	šroubovací blokování
Upevňovací šrouby	M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm)
Počet kabelových vývodů	1
Kabelový vývod	boční

Pouzdro - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Technické údaje

Všeobecné

Šroubení	bez
Druh šroubení	1x M20
Materiál pouzdra	Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě
Materiál povrchu pouzdra	nepotažená
Materiál těsnění	NBR, vodivý
Materiál zajištění	Ušlechtilá ocel
Pokyn pro montáž	Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou.
Pokyn pro montáž	Pro docílení optimálního účinku stínění je nutné odstranit izolující práškové lakování na rozvaděči v oblasti profilového těsnění. Utahovací moment uzamykacího šroubu: 3 Nm.

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Aprobace

EAC / GL / UL osvědčení / cUL osvědčení / cULus osvědčení /

Podrobnosti schválení

EAC ENE
GL 
UL osvědčení 
cUL osvědčení 
cULus osvědčení 

Pouzdro - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Příslušenství

Montážní příruba

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Ochranný kryt

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



Montážní materiál

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



Pouzdro - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Plné šroubení

HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



Pouzdro - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Příslušenství

HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017




Popisky přístrojů, potitštěné

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Výkresy


Výkres v měřítku



Montážní otvor

- 1) při použití šroubů M4
- 2) při použití samořezných šroubů (Torx® 20, M4)

Výkres v měřítku



Rozměrový výkres

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>