

## Zakončovací kryt - D-MPT 2,5 - 3248140

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zakončovací kryt, Délka: 36 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 27,1 mm, Barva: šedá

### Vaše výhody

- ✓ Koncový kryt umožňuje uzavření otevřené strany svorky

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 50            |
| GTIN             | 4046356768740 |

### Technické údaje

#### Všeobecné

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Barva                        | šedá |
| Materiálem                   | PA   |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0   |

#### Rozměry

|             |         |
|-------------|---------|
| Šířka       | 2,2 mm  |
| Šířka krytu | 2,2 mm  |
| Délka       | 36 mm   |
| Výška       | 27,1 mm |
| Výška NS 15 | 32,3 mm |

#### Všeobecné

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)        | 130 °C                   |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 130 °C                   |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu                   | -60 °C                   |
| Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)             | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)       | V0                       |
| Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)                                | >32 %                    |
| NF F16-101, NF F10-102 třída I                                   | 2                        |
| NF F16-101, NF F10-102 třída F                                   | 2                        |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)                          | úspěšně vykonáno         |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno         |

# Zakončovací kryt - D-MPT 2,5 - 3248140

## Technické údaje

### Všeobecné

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)                   | úspěšně vykonáno |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)              | 28 MJ/kg         |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3      |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3      |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3      |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3      |

### Normy a určování

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
|------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
| China RoHS | Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami                      |

## Klasifikace

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141111 |
| eCl@ss 4.1 | 27141111 |
| eCl@ss 5.0 | 27141133 |
| eCl@ss 5.1 | 27141133 |
| eCl@ss 6.0 | 27141133 |
| eCl@ss 7.0 | 27141133 |
| eCl@ss 8.0 | 27141133 |
| eCl@ss 9.0 | 27141133 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000886 |
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000886 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121411 |
| UNSPSC 11     | 39121411 |
| UNSPSC 12.01  | 39121411 |
| UNSPSC 13.2   | 39121425 |

## Výkresy