


Značkovače pro svorky - UCT-TM 4 YE - 0828733

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm

Vaše výhody

- ✓ Popisky ve formě jednotných podložek lze jednoduše, přesně a rychle popsat pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED
- ✓ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
- ✓ Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
- ✓ Podložky poskytují místo pro funkční texty
- ✓ Řada popisek UniCard UCT-TM... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356523493

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	10,5 mm
Šířka (a)	3,6 mm
Výška	4,76 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Poznámka	Popisovatelné termálním tiskem
Barva	žlutá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PC
Materiálem	PC
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	84
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	14
shodný s RoHS	ano
Možnost potištění	Termotransfér
Možnost potištění	Tisk inkoustovou tiskárnou

Značkovače pro svorky - UCT-TM 4 YE - 0828733

Technické údaje

Všeobecné

Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Zajištěný do vysoké drážky štítku

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Značkovače pro svorky - UCT-TM 4 YE - 0828733

Příslušenství

Zásobník

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 5146480



TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>