Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Zástrčka D-SUB, 9pólový, zásuvka, osazení: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dva kabelové přívody M12 (s kódováním A) pod úhlem 180° (axiálně). Sběrnicový systém, CANopen. Zakončovací odpor přes zvláštní terminátor M12.

Vaše výhody

- Osazení v polních podmínkách
- Rychlé připojení díky rychlospojce M12 SPEEDCON
- Pokovené stínění od M12 k D-SUB

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356655019

Technické údaje

Rozměry

Šířka	16 mm
Výška	75 mm
Délka	38 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C
teplota okolí (montáž)	-20 °C ... 80 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	10 % ... 75 % (při +25 °C, bez orosení)
Výška	5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce)

Všeobecné

Systém sběrnice	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Signál	CAN
Signál	CANopen®
Upevňovací šrouby SUBCON	4-40 UNC
Utahovací moment	0,4 Nm
Materiál pouzdra	Polyamid

Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Technické údaje

Všeobecné

Osazení kolíků	2, 3, 5, 7, 9
MTTF	6706 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 % (5 dní v týdnu, 8 hodin denně))
MTTF	1817 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně))
MTTF	155 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 % (7 dní v týdnu, 24 hodin denně))

Data připojení

Přípojka	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet pólů	9
Způsob připojení	Zásuvka D-SUB
Zakončovací odpor	odděleně přes zakončovací odpor M12
Přípojka	Zástrčka M12
Počet pólů	5
Způsob připojení	Konektor M12, kódování A
Utahovací moment	0,4 Nm
Přípojka	Dutinka M12
Počet pólů	5
Způsob připojení	Konektor M12, kódování A
Utahovací moment	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
China RoHS	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132

Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Klasifikace

ETIM

ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

Příslušenství

Zakončovací odpor

SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816



SAC-5P-M12FS CAN TR - 1529344



Datový kabel osazený

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258



Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Příslušenství

SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 1518274



SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 1518290



SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 1538157



SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177



SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 1433304



Datová zástrčka

Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Příslušenství

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730



SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322



SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324



Šroubovací nástroj


SF-PH 0-60 - 1212558



Výkresy


Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Blokové schéma




Funkční schéma zapojení SUBCON-PLUS-CAN/...M12

Výkres v měřítku



Rozměrový výkres SUBCON-PLUS...AX...M12, axiální (180°) varianta

Schématický výkres



Funkční prvky

1 = D-SUB-9

2 = výstupní přípojka M12

3 = vstupní přípojka M12

4 = D-SUB přípojka PG (v závislosti na variantě)

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com