

**maxGUARD
AMG AM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Pro efektivní provoz strojů a zařízení je třeba bezporuchový rozvod řídicího napětí se snadnou údržbou, který může být instalován rychle a v malém prostoru.

S novým systémem maxGUARD se svorkovnice (původně instalované jednotlivě) na rozvod potenciálu do výstupů elektronických monitorů zatížení stávají nedílnou součástí 24V DC řešení rozvodu řídicího napětí.

Inovativní kombinace monitorování zatížení a rozvodu potenciálu šetří čas při instalaci, snižuje riziko poruch a množství požadovaného prostoru na svorkovnici o 50 %.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AMG AM
Objednací číslo	2081890000
Verze	Modul upozornění, 24 V DC
GTIN (EAN)	4050118419337
Mnž.	1 ks

maxGUARD AMG AM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	12,2 mm	Šířka (v palcích)	0,48 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4,921 inch
Hloubka	96,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,799 inch
Čistá hmotnost	56 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25 °C...55 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

Pravděpodobnost selhání

MTTF	550 Roky
------	----------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Vstup

Jmenovité vstupní napětí	24 V DC	Ochrana proti přepětí	Odrušovací dioda
Pojistka vstupu (interní)	Ne	Rozsah vstupního napětí DC	18...30 V DC
Spotřeba proudu (plné zatížení)	30 mA	Spotřeba proudu (v klidovém stavu)	25 mA
max. přípustné zbytkové zvlnění u vstupu 100 mVpp			

výstup

Ochrana proti přepětí	Odrušovací dioda	Připojovací systém	PUSH IN
-----------------------	------------------	--------------------	---------

Všeobecné údaje

Běžný povrch	Ne	Kategorie rázového napětí	III
Provozní teplota	-25 °C...55 °C	Stupeň krytí	IP20
Řídící vstupy	Ne		

Koordinace izolace

Kategorie rázového napětí	III
---------------------------	-----

Data o připojení (výstup)

Hrot šroubováku	0,6 x 3,5	Počet svorek	4 (2 x spínací)
Průřez vodiče, AWG/kcmil , max.	12	Průřez vodiče, AWG/kcmil , min.	26
Průřez vodiče, pružný , max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný , min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, tuhý , max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, tuhý , min.	0,14 mm ²
Připojovací systém	PUSH IN		

Data o připojení (signál)

Průřez drátového připojení, flexibilní (signál), max.	2,5 mm ²
---	---------------------

maxGUARD AMG AM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Signalizace

Bezpotenciálový kontakt	Ano	Stavové relé (max. zatížení)	Alarm (24 V / 0,1 A), I > 90 % (24 V / 0,1 A)
Tranzistorový výstup, pozitivní přepínání	Před-upozornění, Alarm	Červená LED	Alarm
Žlutá LED	Proud > 90 % Inom (blikání)		

Osvědčení

Institute (cULus)



Č. osvědčení (cULus)

E258476

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002057	eClass 6.2	27-37-15-02
eClass 9,1	27-37-10-16	eClass 9.0	27-37-10-16

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of Conformity
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Operating instructions Manual_maxGUARD Operating instructions

maxGUARD AMG AM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy



Schematic circuit diagram