

Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s přípojkou Push-in a zasouvacím miniaturním relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 60 V DC

Vaše výhody

- Štíhlé provedení
- Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
- RT-III utěsněné relé
- Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
- Funkční zástrčné můstky
- Integrované vstupní a odrušovací zapojení



Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356507158

Technické údaje

Upozornění

Omezení užívání	EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
-----------------	---

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Výška	80 mm
Hloubka	94 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C

Strana cívky

Vstupní jmenovité napětí U_N	60 V DC
Typický vstupní proud při U_N	4,8 mA
Doba odezvy typická	5 ms
typická doba návratu	8 ms
Ochranné spínání	Ochrana proti přepólování dioda na ochranu proti přepólování

Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Technické údaje

Strana cívky

Ochranné spínání	Dioda na ochranu proti přepólování blokovácí dioda
Ukazatel provozního napětí	ano
Ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,29 W

Kontaktní strana

Provedení kontaktů	1 přepínací kontakt
Druh spínacího kontaktu	Jednoduchý kontakt
Materiál kontaktu	AgSnO
Spínací napětí maximální	250 V AC/DC (Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Můstkování potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC...nebo...FBST 500...)
Spínací napětí minimální	5 V (při 100 mA)
Minimální spínací proud	10 mA (při 12 V)
zapínací proud maximální	10 A (4 s)
Mezní trvalý proud	6 A
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	140 W (při 24 V DC)
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	20 W (při 48 V DC)
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	18 W (při 60 V DC)
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	23 W (při 110 V DC)
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	40 W (při 220 V DC)
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	1500 VA (při 250 V AC)
Spínací schopnost podle normy DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (při 24 V, DC13)
Spínací schopnost podle normy DIN VDE 0660/IEC 60947	0,2 A (při 110 V, DC13)
Spínací schopnost podle normy DIN VDE 0660/IEC 60947	0,1 A (při 220 V, DC13)
Spínací schopnost podle normy DIN VDE 0660/IEC 60947	3 A (při 24 V, AC15)
Spínací schopnost podle normy DIN VDE 0660/IEC 60947	3 A (při 120 V, AC15)
Spínací schopnost podle normy DIN VDE 0660/IEC 60947	3 A (při 230 V, AC15)

Data připojení vstupní strana

Označení přípojky	Strana cívky
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Data připojení strana výstupu

Označení přípojky	Kontaktní strana
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Technické údaje

Všeobecné

Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	RT III (Relé)
Druh ochrany	IP20 (Patice pro relé)
Životnost mechanická	2 x 10 ⁷ počet sepnutí
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupe

Normy a určování

Přípojka podle normy	CUL
Název	Normy / ustanovení
Normy/předpisy	IEC 60664
Normy/předpisy	IEC 60664A
Normy/předpisy	DIN VDE 0110
Normy/předpisy	DIN EN 50178/VDE 0160 (v příslušných částech)
Normy/předpisy	DIN EN 50178/VDE 0160
Normy/předpisy	IEC 60255/DIN VDE 0435 (v příslušných částech)
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371601
eCl@ss 5.1	27371601
eCl@ss 6.0	27371601
eCl@ss 7.0	27371601
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437

Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Klasifikace


UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39122334


Aprobace


UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / RC FRT / DNV GL / cULus Recognized / cULus Listed /


Podrobnosti schválení


UL Recognized 

UL Listed 


cUL Recognized 

cUL Listed 

EAC 

RC FRT 

DNV GL

cULus Recognized 

cULus Listed

Příslušenství

Nosná lišta

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Příslušenství

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Příslušenství

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Napájecí modul

PLC-ESK GY - 2966508



Oddělovací deska

PLC-ATP BK - 2966841



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Příslušenství

Modul pro napojení

PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102



PLC-V8/D15S/OUT - 2296058



PLC-V8/D15B/OUT - 2296061



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Příslušenství

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



Popisky svorek, potištěné

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Můstek

FBST 500-PLC RD - 2966786



FBST 500-PLC BU - 2966692



FBST 500-PLC GY - 2966838



Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Příslušenství

FBST 6-PLC RD - 2966236



FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825




FBST 8-PLC GY - 2967688



Výkresy

Reléový modul - PLC-RPT- 60DC/21 - 2900303

Diagram




Křivka A

maximální přípustné trvalé napětí U_{max} při mezním trvalém proudu na straně kontaktu (viz příslušné technické údaje)

Křivka B


minimální přípustné napětí přitahu U_{an} po vstupním buzení (viz příslušné technické údaje)

Diagram



Vypínací výkon

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>