



Vestavná zásuvka, Zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e, Pierścień czołowy tytanowy

Typ M22-RJ45-SA
Catalog No. 107413
Alternate Catalog No. M22-RJ45-SAQ

Dodavatelský program

Příslušenství		Všeobecné příslušenství
Základní funkce příslušenství		Průchozí rozhraní
		Zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e
Stupeň krytí		IP65 (s uzavřeným krytem) IP20 (se zapojeným konektorem)
Čelní kroužek		Pierścień czołowy tytanowy
Připojení na SmartWire-DT		ne
Použitelné pro		Čelní montáž
Schéma připojení / obsazení kontaktů		SH  SH 1  1 2  2 3  3 4  4 5  5 6  6 7  7 8  8 SH  SH

Technická data

Technické údaje

Nominální napětí	U _L	AC 24 V
Rozsah napětí		AC 50 V
Jmenovitý proud	mA	1500
Póly		8
Třída / kategorie		5
Typ kontaktu		1 : 1
Uzemňovací sada pro stínění		ano

Všeobecně

Konstrukční typ		RJ45
Izolační odpor	R _{ISO}	MΩ > ≥ 100
Objemový odpor		< 30 mΩ
Materiál kontaktu		CuSn, pozlacený
Montáž		Výřez čelní desky d = 22,5 mm
Montážní hloubka	mm	ca. 70 (incl. Krümmung)
Okolní teplota		-25 - +70
Skladování	°C	- 25 - + 80
Životnost, mechanická	Spínací cykly	< 750 cyklů zapojení
Hmotnost	kg/kus	0.02

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70


Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teple			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teple			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			na vyžádání
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Type of electrical accessory			Other
Type of mechanical accessory			Other

aprobace,

Product Standards			UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.			E330994
UL Category Control No.			DUXR, DUXR7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			-
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			IEC: IP65 and UL/CSA NEMA Type 2, 3R, 4, 4X, 12, 13 when closed, IP20 when connected



SH: Schirmung

