

W řada
WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WPD 133 1X300/1X300 GY
Objednací číslo	2502850000
Verze	W řada, Rozváděcí blok, Jmenovitý průřez: 300 mm², Nosná lišta / montážní deska
GTIN (EAN)	4050118516678
Mnž.	1 ks

W řada WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Výška	118 mm	Výška (v palcích)	4,646 inch
Hloubka	83,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,287 inch
Čistá hmotnost	338 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení	Utahovací moment (upínací šroub pro hliníkové vodiče)	33.9 Nm (300 mm²) / 28.2 Nm (185 mm²)
Utahovací moment (upínací šroub pro měděné vodiče)	1.2 Nm (10 mm²) / 45 Nm (300 mm²)		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Světle šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Nosná lišta / montážní deska	Typ montáže	Příchytky
-------------------	------------------------------	-------------	-----------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	300 mm²	Jmenovité napětí	1 000 V
Jmenovité AC napětí	1 000 V AC	Jmenovité DC napětí	1 000 V DC
Jmenovitý proud	520 A	Standardy	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

UL data hodnocení

Č. osvědčení (cURus)	E60693
----------------------	--------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20		

Informace o produktu

Informace o produktu	Další informace naleznete v oddílu ke stažení v našem online katalogu
----------------------	---

W řada
WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE declaration](#)

Technické údaje [STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Additional Datasheet](#)
[Storage Conditions](#) [Terminal Blocks](#)


Poznámka o bezpečnosti

Bezpečnostní upozornění [Safety Information](#)

W řada
WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy



Technical data

Inputs

- Number of connections
- Solid
- Stranded
- Flexible with ferrule
- Ribbon cable
- Torque
- Clamping screw
- Stripping length

Outputs

- Number of connections
- Solid
- Stranded
- Flexible with ferrule
- Torque
- Clamping screw
- Stripping length

Poles

Note

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

		1		
--	--	---	--	--

		150...300mm ²		
--	--	--------------------------	--	--

		150...300mm ²		
--	--	--------------------------	--	--

		120...240mm ²		
--	--	--------------------------	--	--

--	--	--	--	--

		45Nm		
--	--	------	--	--

		M 24		
--	--	------	--	--

		34mm		
--	--	------	--	--

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

1		1		
---	--	---	--	--

1.5...10mm ²		150...300mm ²		
-------------------------	--	--------------------------	--	--

1.5...10mm ²		150...300mm ²		
-------------------------	--	--------------------------	--	--

1.5...6mm ²		120...240mm ²		
------------------------	--	--------------------------	--	--

1.2Nm		45Nm		
-------	--	------	--	--

M 4		M 24		
-----	--	------	--	--

10mm		34mm		
------	--	------	--	--

--	--	--	--	--

1				
---	--	--	--	--

Rated current with Cu conductors: 520 A				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--