

**maxGUARD
AMG PD EX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Pro efektivní provoz strojů a zařízení je třeba bezporuchový rozvod řídicího napětí se snadnou údržbou, který může být instalován rychle a v malém prostoru.

S novým systémem maxGUARD se svorkovnice (původně instalované jednotlivě) na rozvod potenciálu do výstupů elektronických monitorů zatížení stávají nedílnou součástí 24V DC řešení rozvodu řídicího napětí.

Inovativní kombinace monitorování zatížení a rozvodu potenciálu šetří čas při instalaci, snižuje riziko poruch a množství požadovaného prostoru na svorkovnici o 50 %.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AMG PD EX
Objednací číslo	2495070000
Verze	Rozvaděč napětí
GTIN (EAN)	4050118504767
Mnž.	10 ks

maxGUARD AMG PD EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6,1 mm	Šířka (v palcích)	0,24 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4,921 inch
Hloubka	96,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,799 inch
Čistá hmotnost	27,5 g		

Teploty

Provozní teplota	Skladovací teplota
------------------	--------------------

Pravděpodobnost selhání

MTTF	50 000 Roky
------	-------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

výstup

Připojovací systém	PUSH IN
--------------------	---------

Všeobecné údaje

Běžný povrch	Ano	Celkové proudové zatížení na potenciál	12 A
Proudové zatížení na kontaktní bod	12 A	Provozní teplota	
Stupeň krytí	IP20		

Data o připojení (výstup)

Hrot šroubováku	0,6 x 3,5	Počet svorek	4 (4x +), 2 x 1,5 mm ² , 2 x 2,5 mm ²
Průřez vodiče, AWG/kcmil, max.	12	Průřez vodiče, AWG/kcmil, min.	26
Průřez vodiče, pružný, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, tuhý, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, tuhý, min.	0,14 mm ²
Připojovací systém	PUSH IN		

Osvědčení

Institut (ATEX)		Č. osvědčení (ATEX)	
Institute (cULus)		Č. osvědčení (cULus)	DEMKO17ATEX1870X
Institut (cULusEX)		Číslo certifikátu (cULusEX)	E258476
			E470829

maxGUARD AMG PD EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

Č. osvědčení (ATEX)	DEMKO17ATEX1870X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXULD17.0018X
---------------------	------------------	----------------------	------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-14-11-25
eClass 9, 1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of Conformity
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Manual_maxGUARD Operating instructions

maxGUARD AMG PD EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy



Schematic circuit diagram