

**ModuPlug  
HDC MHE 8 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | HDC MHE 8 MC               |
| Objednací číslo | <a href="#">1428880000</a> |
| Verze           | Modul                      |
| GTIN (EAN)      | 4050118233247              |
| Mnž.            | 1 ks                       |

## ModuPlug HDC MHE 8 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 14,5 mm | Šířka (v palcích)   | 0,571 inch |
| Výška          | 39,7 mm | Výška (v palcích)   | 1,563 inch |
| Hloubka        | 34 mm   | Hloubka (v palcích) | 1,339 inch |
| Čistá hmotnost | 12 g    |                     |            |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Obecné údaje

|                                            |                                         |                                |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Cykly zapojování                           | ≥ 500                                   | Izolační síla                  | 10 <sup>12</sup> Ω |
| Jmenovité napětí (DIN EN 61984)            | 400 V                                   | Jmenovité napětí: podle UL/CSA | 600 V              |
| Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)     | 6 kV                                    | Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 16 A               |
| Kategorie rázového napětí                  | III                                     | Klasifikace hořlavosti UL 94   | V-0                |
| Materiál                                   | Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny | Počet pólů                     | 8                  |
| Požadovaný počet míst na zásuvná připojení | 1                                       | Typ                            | Zástrčka           |
| Závažnost znečištění                       | 3                                       | Řada                           | ModuPlug           |

### PE připojení, údaje

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ připojení PE | Šroubové připojení přes rám modulu |
|------------------|------------------------------------|

### Verze

|                                        |                     |                            |                      |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Délka odizolování, jmenovité připojení | 7,5 mm              | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12               |
| Průřez propojení AWG, min.             | AWG 20              | Průřez vodiče, max.        | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče, min.                    | 0,5 mm <sup>2</sup> | Typ připojení              | Nalisované připojení |

### Connection data

|                            |                     |                            |                   |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Průřez vodiče, min.        | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, max.        | 4 mm <sup>2</sup> |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 20              | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12            |

### Design

|                  |          |               |                      |
|------------------|----------|---------------|----------------------|
| Skupina produktů | ModuPlug | Typ produktu  | Modul                |
| Typ              | Zástrčka | Typ připojení | Nalisované připojení |

### General data

|            |   |                  |       |
|------------|---|------------------|-------|
| Počet pólů | 8 | Cykly zapojování | ≥ 500 |
|------------|---|------------------|-------|

### Material

|                              |     |          |                                         |
|------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Materiál | Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny |
|------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|

**ModuPlug  
HDC MHE 8 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002312    | eClass 6.2 | 27-14-34-19 |
| eClass 9,1 | 27-44-02-18 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda



**Soubory ke stažení**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                    |


## ModuPlug HDC MHE 8 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com


## Nákresy




**HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,  
Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K4,0:**

