

**ModuPlug
HDC MHE 6 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHE 6 FC
Objednací číslo	1429370000
Verze	Modul
GTIN (EAN)	4050118233704
Mnž.	1 ks

ModuPlug HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Výška	41,6 mm	Výška (v palcích)	1,638 inch
Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Čistá hmotnost	10,92 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet pólů	6
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1	Typ	Zásuvka
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	7,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Typ připojení	Nalisované připojení

Connection data

Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12

Design

Skupina produktů	ModuPlug	Typ produktu	Modul
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení

General data

Počet pólů	6	Cykly zapojování	≥ 500
------------	---	------------------	-------

Material

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
------------------------------	-----	----------	---

**ModuPlug
HDC MHE 6 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.1	27-44-02-18	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP


ModuPlug HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Nákresy




**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4.0:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4.0:**

