

## HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### MultiMark

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

### Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y                                                            |
| Objednací číslo       | <a href="#">2526320000</a>                                                       |
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 9.5 mm, 12.7 x 16.1 mm, Žlutá                    |
| GTIN (EAN)            | 4050118537475                                                                    |
| Mnž.                  | 2 000 ks                                                                         |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 16,1 mm | Šířka (v palcích)   | 0,634 inch |
| Výška          | 12,7 mm | Výška (v palcích)   | 0,5 inch   |
| Hloubka        | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch  |
| Čistá hmotnost | 0,382 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                         |              |               |             |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Barevný                 | Žlutá        | Halogen       | Ne          |
| Materiál                | Polyolefin   | Počet na roli | 2 000 Stück |
| Rozsah provozní teploty | -55...105 °C | Šířka         | 16,1 mm     |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |                   |                           |                    |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C             | Halogen                   | Ne                 |
| Průřez vodiče, max.              | 4 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Rychlost smršťování              | 2:1               | Vnější prům. vodiče       | 4,8 - 9,5 mm       |
| Vnější prům. vodiče, max.        | 9,5 mm            | Vnější prům. vodiče, min. | 4,8 mm             |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)

[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)

[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Technické údaje [EPLAN](#)

### HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

