# W řada
# WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku




RoHS COMPLIANT

**Vstup napájení**
Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL |
| Objednací číslo | 2518250000 |
| Verze | W řada, Rozváděcí blok, Jmenovitý průřez: Nosná lišta / montážní deska |
| GTIN (EAN) | 4050118538267 |
| Mnž. | 1 ks |

# W řada
# WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 31,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,24 inch |
| Výška | 68 mm | Výška (v palcích) | 2,677 inch |
| Hloubka | 49 mm | Hloubka (v palcích) | 1,929 inch |
| Čistá hmotnost | 106,4 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Specifikace systému

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verze | Šroubové připojení | Utahovací moment (upínací šroub pro hliníkové vodiče) | 5.1 Nm (10 mm²) |
| Utahovací moment (upínací šroub pro měděné vodiče) | 2.5 Nm (25 mm²) / 2 Nm (10 mm²) | | |

### Údaje materiálu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiál | Wemid | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

### CSA data hodnocení

| | |
|---|---|
| Číslo osvědčení (cCSAus) | 70128467 |

### Další technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci | Nosná lišta / montážní deska | Typ montáže | Příchytka |

### Data hodnocení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jmenovité AC napětí | 1 000 V AC | Jmenovité DC napětí | 1 000 V DC |
| Jmenovitý proud | 101 A | Proud při maximu vodičů | 101 A |
| Standardy | IEC 60947-7-1, UL 1059 | | |

### UL data hodnocení

| | |
|---|---|
| Č. osvědčení (UR) | E60693 |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001329 | ETIM 6.0 | EC000897 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9,1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 | | |

# Datový list

## W řada
## WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Informace o produktu

| | |
|---|---|
| Informace o produktu | Blok na rozvod napájení (přípojnice) také použitelný na rozvod neutrálního vodiče a funkční zem. |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení |  |
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Attestation of Conformity |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |

# Technical data

IEC 60947-7-1, UL 1059

| Inputs | top | mid./left | mid./mid. | mid./right | bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of connections | | 1 | | 1 | |
| Solid | | 2.5...25mm² | | 1.5...16mm² | |
| Stranded | | 2.5...25mm² | | 1.5...16mm² | |
| Flexible with ferrule | | 1.5...16mm² | | 1.5...10mm² | |
| Ribbon cable | | | | | |
| Torque | | 2.5Nm | | 2.5Nm | |
| Clamping screw | | M 6 | | M 6 | |
| Stripping length | | 19mm | | 19mm | |

| Outputs | top | mid./left | mid./mid. | mid./right | bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of connections | 3 | | | | 2 |
| Solid | 1.5...10mm² | | | | 1.5...16mm² |
| Stranded | 1.5...10mm² | | | | 1.5...16mm² |
| Flexible with ferrule | 1.5...6mm² | | | | 1.5...10mm² |
| Torque | 2Nm | | | | 2.5Nm |
| Clamping screw | M 5 | | | | M 6 |
| Stripping length | 12mm | | | | 14mm |

| | |
|---|---|
| No. of poles | 1 |

**Note**