

**KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH)
KSPMH M63 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSPMH M63 SSC
Objednací číslo	1477950000
Verze	KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH), Nulovací zástrčka, M 63, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118285840
Mnž.	1 ks

KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH) KSPMH M63 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	21,5 mm	Délka (v palcích)	0,846 inch
Čistá hmotnost	694 g		

Všeobecné informace

Délka závitu	16 mm	Hloubka vody	100 m
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX
Poznámka: třída ochrany	• Všechny metrické záslepky mají stoupání závitu 1,5 mm. • V aplikacích Ex nR je KSPMH potřeba vybavit dalším těsněním. • K získání specifického IP hodnocení musí průchod být v souladu s normami EN 50262 tabulka 1 a záslepka by měla být ochráněna vhodným způsobem. • Návod k použití je dodáván s každou záslepkou - před použitím je potřeba jej přečíst. Záslepky musí být instalovány podle specifikací v návodu k použití. • Při instalaci KSPMH je potřeba dodržovat minimální počet chodů závitu v souladu s normou EN/IEC 60079-1, oddíl 5.3. • U aplikací NEC / CEC je potřeba zajistit, že vnitřní závit připojovacího zařízení, do kterého se šroubují záslepky, má alespoň 8 plných otočení závitu. • Pokud jsou záslepky KSPMH připojeny k nekovovým Ex e připojovacím zařízením, musí být připojeny k uzemňovacímu obvodu systému.		
Rozsah provozní teploty, max.	200 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C
Standardy	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-31	Stupeň krytí	
Těsnicí O-kroužek	Silikon	Vnější průměr	IP66, IP68 68,5 mm
Vnější závit	M 63		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	SIRA 09 ATEX 1320X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)	IECEx SIR 09.0131X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (EAC)	TR RU C-GB.Г506.B.00098		

**KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH)
KSPMH M63 SSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP