

**VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka)
VG M40 - MS 68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Šroubové spoje odpovídající vysokým požadavkům
stupně krytí IP 68

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M40 - MS 68
Objednací číslo	1772250000
Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248129904
Mnž.	10 ks

VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka) VG M40 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	47 mm	Délka (v palcích)	1,85 inch
Čistá hmotnost	147,35 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	40 mm	AF velikost 2	43 mm
Délka závitu	9 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	NBR
Těsnění	CR	Upínací vložka	Polyamid
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	13,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	23 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	21 Nm
Vnější průměr kabelu, max.	25 mm	Vnější průměr kabelu, min.	18 mm
Vnější závit	M 40		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP