

**Systémy označování
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tiskárna THM TwinMark využívá technologii tepelného přenosu a má dvě odlišné tiskové hlavy. Obě tiskové hlavy pracují nezávisle, aby bylo možné tisknout smršťovací spojky po obou stranách. Tiskárna nabízí vynikající kvalitu tisku a je vhodná pro TwinMark smršťovací spojky na kotouči.

Tento uživatelsky přívětivý systém se obsluhuje pomocí softwaru M-Print® PRO.

- LCD grafický displej zobrazuje všechny důležité informace o stavu
- Automatické polohování pomocí okrajových zarážek
- Na vrchní a spodní stranu lze tisknout identické nebo různé údaje.
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM-TWINMARK
Objednací číslo	1140490000
Verze	Systémy označování, Tepelná tiskárna, Termotransfer, 300 dpi, Smršťovací objímky
GTIN (EAN)	4032248922413
Mnž.	1 ks

Systémy označování THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	248 mm	Šířka (v palcích)	9,764 inch
Výška	554 mm	Výška (v palcích)	21,811 inch
Hloubka	395 mm	Hloubka (v palcích)	15,551 inch
Váha	21 Kg	Čistá hmotnost	21 000 g

Systémy značení

Kvalita tisku	300 dpi	Metoda tisku	Termotransfer
Napájecí napětí	100...240 V AC	Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Ovladač tiskárny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozhraní	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN
Rozsah dodávky	THM TwinMark, Ovladač tiskárny, Síťový kabel, Euro konektor, UK zástrčka, US konektor, USB kabel, Software M-Print® PRO, Manuály (CD), PÁSKA MM 110/360 SW inkoustová páska, Inkoustová páska, jádro	Rychlost tisku	125 mm/s
Software	M-Print® PRO	Typ	Tiskárna THM TwinMark
Typ značky	Smršťovací objímky		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.1	24-32-11-02
eClass 9.0	24-32-11-90		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Konformitätserklärung](#)
[1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)