SAI aktivní
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
Objednací číslo	1784760000
Verze	Montážní sestavy chráněných komponent, SAI aktivní, Příslušenství, Zásuvný konektor senzor/aktor
GTIN (EAN)	4032248191840
Mnž.	1 ks

SAI aktivní
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	12,8 g

Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-25 °C...85 °C	Skladovací teplota	

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Materiál	Kov	Počet pólů	5
Stupeň krytí	IP67, IP68		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000448	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-24-26-92
eClass 7.1	27-24-26-92	eClass 8.1	27-24-26-92
eClass 9,1	19-17-01-90	eClass 9.0	19-07-04-03

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI aktivní
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma pólů

