

SAI-M23-BE-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Připínání

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-BE-16
Objednací číslo	1170090000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962228
Mnž.	1 ks

SAI-M23-BE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 5 g

Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

Obecné údaje

Chování při požáru	V-0	Cykly zapojování	> 1000
Design	Konektor samice	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Izolační síla	> 10 ⁶ mΩ	Jmenovité napětí	1 mm Kontakt = 160 V
Jmenovitý proud	1 mm Kontakt = 8 A	Kódování	žádná
Počet pólů	16	Připojovací závit	M23
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-
Číslo / průměr kontaktu	16x 1 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informace o produktu

Informace o produktu Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-BE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Technical data

Table 1. Dimensions of the contact elements																			
		6		7		9		12		16		17		19					
Number of positions		6		7		8		1		12		16		17		16		3	
Number of contacts		6		7		8		1		12		16		17		16		3	
Contact-ø mm		2		2		1		2		1		1		1		1		1,5	