

SAI-M23-BE-17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Připínání

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI-M23-BE-17
Objednávací číslo	1170110000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962198
Mnž.	1 ks

SAI-M23-BE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 5 g

Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

Obecné údaje

Chování při požáru	V-0	Cykly zapojování	> 1000
Design	Konektor samice	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Izolační síla	> 10 ⁶ mΩ	Jmenovité napětí	1 mm Kontakt = 160 V
Jmenovitý proud	1 mm Kontakt = 8 A	Kódování	žádná
Počet pólů	17	Připojovací závit	M23
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-
Číslo / průměr kontaktu	17x 1 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informace o produktu

Informace o produktu Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-BE-17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**

Technical data

	6	7	8	9	12	16	17	19
Number of positions	6	7	8	1	12	16	17	16
Number of contacts	2	2	1	2	1	1	1	1
Contact mm	2	2	1	2	1	1	1	1.5