

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-ANT-O-AH-360-5-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

- Pro použití s přístupovým bodem WLAN společnosti Weidmüller
- Všesměrové a plošné antény
- Pro použití v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz
- Venkovní použití možné díky robustní konstrukci (krytí do IP 68)
- Kabel pro připojování externích antén k přístupovému bodu WLAN společnosti Weidmüller ve 2 a 4metrové verzi

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
Objednací číslo	1367120000
Verze	Všesměrová anténa, Pásmo 5 GHz, Zesílení 5 dBi, Svisle, 1x typ N, samice, spodní, IP64, Impedance: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186345
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Výška	160 mm	Výška (v palcích)	6,299 inch
Váha	300 g	Čistá hmotnost	210 g
Průměr	16 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Materiál pouzdra

Hlavní materiál krytu	PP
-----------------------	----

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	1x anténa, 1x montážní rameno, 2x svorky pro montáž stožáru
----------------	---

Technické údaje

3dB šířka svazku (horizontální)	360°	3dB šířka svazku (vertikální)	25°
Frekvenční rozsah	5150 - 5875 (Mhz)	Impedance	50 Ω
Polarizace	Svisle	Poměr stojatých vln	< 1,7
Složený výkon, max.	6 W	Typ připojení	1x typ N, samice, spodní
Vertikální naklonění	0°	Vyzařování	Všesměrové
Zisk antény	5 dBi		

Podmínky prostředí

Aplikace	pro vnitřní i venkovní použití	Provozní teplota, max.	75 °C
Provozní teplota, min.	-45 °C	Skladovací teplota, max.	75 °C
Skladovací teplota, min.	-45 °C	Zatížení větrem	Čelní, Laterální, 7 N, při 160 Km/h

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.1	19-07-01-05	eClass 9.0	19-07-01-05

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
-----------------	-------------------------------------