

**E-pak
EPAK-CI-CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Analogové převaděče řady EPAK se vyznačují kompaktním designem.

Díky široké škále dostupných funkcí analogových převaděčů této řady jsou tyto převaděče vhodné pro aplikace, které nevyžadují mezinárodní certifikaci.

Vlastnosti:

- Bezpečné oddělení, převod a monitorování analogových signálů
- Konfigurace vlastností vstupu a výstupu přímo na zařízení pomocí přepínačů DIP
- Bez mezinárodní certifikace
- Vysoká odolnost proti rušení

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPAK-CI-CO
Objednací číslo	7760054181
GTIN (EAN)	6944169697296
Mnž.	1 ks

E-pak EPAK-CI-CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	80 g
----------------	------

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-20 °C...60 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Vstup

Počet vstupů	1	Snímač	Snímače s vlastním napájením
Input signal	Zdroj proudu	Vstupní proud	0...20 mA, 4...20 mA
Pokles napětí, proud na vstupu	≤ 1,5 V		

Výstup

Počet výstupů	1	Výstupní proud	0...20 mA, 4...20 mA
proud impedance zátěže	≤ 500 Ω		

Obecné údaje

Galvanické oddělení	mezi vstupem / výstupem / zdrojem	Konfigurace	žádná
Napájecí napětí	20...30 V DC	Power consumption	max. 1.2 W
Přesnost	0,15 % FSR	Teplotní součinitel	≤ 150 ppm/K
Čas odezvy	≤ 100 ms		

Koordinace izolace

Galvanické oddělení	mezi vstupem / výstupem / zdrojem	Impulse withstand voltage	4 kV (1.2/50 μs)
Izolační napětí	2 kV _{eff}	Jmenovité napětí	300 V
Kategorie rázového napětí	III	Normy EMC	IEC 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4
Závažnost znečištění	2		

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0,4 Nm
Utahovací moment, max.	0,6 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 30	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002653	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9,1	27-21-01-20	eClass 9.0	27-21-01-20

E-pak EPAK-CI-CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Instruction sheet](#)

E-pak EPAK-CI-CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

